



## Crimptång för Scotchlok™ - skarvar, för ledar-Ø: 0,4-1,1 mm



### Beställningsdata

Ordernummer	729390 0,4-1,1
GTIN	4003773028239
Artikelklass	73F

### Beskrivning

#### Utförande:

Sänksmidd tångstomme. Svartfosfaterad tång, polerat huvud. Med öppningsfjäder. Plastklädda handtag.

#### Användningsdata:

För pressning av plastisolerade telefon- eller signalkabelledare enligt U-kontaktprincipen i Scotchlok™-enkelskarvar. Ingen avisolering, U-elementen sköter kontaktringen.

### Teknisk beskrivning

totallängd	155 mm
för ledar-Ø	0,4 - 1,1 mm
Tillverkningsprocess	sänksmidda
Yta	svartfosfaterad
Produktslag	Presstång