



Verktyslåda "Basic", Typ: 1



Beställningsdata

Ordernummer	692600 1
GTIN	4003773056904
Artikelklass	64D

Beskrivning

Utförande:

Slitstark utförande av ABS-material i svart med omslutande aluminiumram och metallgångjärn. Lådan levereras med ett stabilt och ergonomiskt bärhandtag. För individuell märkning ingår 2 klistermärken för märkningsfältet. Verktygstavlorna består av smutsavvisande ihåliga PP-plattor.

Med 2 integrerade metallvipplås och 1 tresiffrigt kodlås.

Invändig utrustning:

Totalt 41 insticksmöjligheter:

1 bottenlåda (kan fixeras med tryckknapp) med 4 längsdelare (2× korta och 2× långa).

1 verktygstavla med 12 skafthållare 1 platt fack som lock till bottenlådan.

1 verktygstavla med totalt 20 insticksfack på fram- och baksidan.

1 verktygstavla med 7 elastiska band och 1 klämfack i locket.

Väska bärförmåga: 15 kg

Längd invändigt: 440 mm

Bredd invändigt: 350 mm

Höjd invändigt: 180 mm

vikt: 5,1 kg

Teknisk beskrivning

vikt	5,1 kg
Höjd invändigt	180 mm
Bredd invändigt	350 mm
Längd invändigt	440 mm
tillverkarens beteckning	Basic
Material	ABS
Typ av verktygsförvaring	Skaftållare
Väska bärformåga	15 kg
Produktlag	Verktygstransportsystem