



Rakslip vinklad Ackumulator, Typ: M12FDGA422



Beställningsdata

Ordernummer	077257 M12FDGA422
GTIN	4058546290672
Artikelklass	03L

Beskrivning

Utförande:

FUEL™ batteridrivna rakslip **vinklad** i kompakt utförande (längd totalt 119 mm). **DRIVE-CONTROL** 4-stegs hastighetsinställning och finkänslig hastighetsregulator för bra kontroll.

leveransinnehåll:

1 st 2,0 / 1 st 4,0 Ah batteripackar, C12 C laddare, vardera 1 st spänntång 6 mm och 8 mm, verktygsväska.

OBS!:

Passande slipskivor (CER) finns från nr 554012, rengörings- och grovrengöringsskivor under nr 554050; 554051; 554054 och 554055.

Teknisk beskrivning

vikt	0,8 kg
batterikapacitet	2 Ah
batterikapacitet	4 Ah
varvtalsområde	0 - 24500 min ⁻¹

Antal ingående batterier	2
Batterityp	Litiumjon
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 12 V
Batterispänning	12 V
maximal spännhyls-Ø	6 - 8 mm
tillverkarens beteckning	M12FDGA-422B
maximal skiv-Ø	50 mm
Energiförsörjning	Batteridrivna
Produktslag	Rakslip

Tillbehör

Litiumjon system M4B2/M12B2 Batterityp MB12	073814 MB12
Rengöringsrondell (A) SK-grundhållare / reducering-sliprondellsutförande FINE	554055 FINE
Slipnylonrondell, finish Motsvarande kornstorlek 180	554042 180
Grovrengöringsrondell (SiC) SK-grundhållare / reducering-sliprondellsutförande CRS	554051 CRS
Batteriladdare Typ M1218C	073840 M1218C
Rundborste med skaftMässingtråd 0,20 mm Borst-Ø D1 × borstbredd L1 30X6 mm	574350 30X6
Batteriladdare Typ M1218FC	073840 M1218FC
Batteristartset Typ M12NRG4	073839 M12NRG4
Rengöringsrondell (A) SK-grundhållare / reducering-sliprondellsutförande MED	554055 MED
Grovrengöringsrondell (SiC) SK-grundhållare / reducering-sliprondellsutförande CRS	554050 CRS
Rengöringsrondell (A) SK-grundhållare / reducering-sliprondellsutförande FINE	554054 FINE
Rundborste med skaftStåltråd 0,30 mm Borst-Ø D1 × borstbredd L1 30X6 mm	574000 30X6

Gummirondell skaft-Ø 6 mm medelhårt Utvändig Ø 50 mm	554093 50
Litiumjon system M12B6 Batterityp MB12	073829 MB12
Slipnylonrondell, finish Motsvarande kornstorlek 280	554042 280
Litiumjon system M12B4 Batterityp MB12	073815 MB12
Slipnylonrondell, finish Motsvarande kornstorlek 100	554042 100
Gummirondell skaft-Ø 6 mm medelhårt Utvändig Ø 75 mm	554093 75
Rengöringsrondell (A) SK-grundhållare / reducering-sliprondellsutförande MED	554054 MED