



## Rakslip Ackumulator, Typ: M12FDGS422



### Beställningsdata

Ordernummer	077258 M12FDGS422
GTIN	4058546290641
Artikelklass	03L

### Beskrivning

#### Utförande:

FUEL™ batteridrivnen rakslip (längd totalt 262 mm). **DRIVE-CONTROL** 3-steps hastighetsinställning.

#### leveransinnehåll:

1 st 2,0 / 1 st 4,0 Ah batteripackar, C12 C laddare, vardera 1 st spänntång 6 mm och 8 mm, verktygsväska.

#### OBS!:

Passande slipskivor (CER) finns från nr 554012, rengörings- och grovrengöringsskivor under nr 554050; 554051; 554054 och 554055.

### Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	M12FDGS-422B
Antal ingående batterier	2
vikt	1 kg
maximal spännhyls-Ø	6 - 8 mm
batterikapacitet	2 Ah
batterikapacitet	4 Ah
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 12 V
Batterityp	Litiumjon
varvtalsområde	0 - 21000 min <sup>-1</sup>

Batterispänning	12 V
maximal skiv-Ø	50 mm
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Produktslag	Rakslip

## Tillbehör

Slipnylonrondell, finish Motsvarande kornstorlek 100	554043 100
Slipnylonrondell, finish Motsvarande kornstorlek 100	554042 100
Slipnylonrondell, finish Motsvarande kornstorlek 280	554043 280
Rengöringsrondell (A) SK-grundhållare / reducering-sliprondellsutförande MED	554054 MED
Litiumjon system M4B2/M12B2 Batterityp MB12	073814 MB12
Litiumjon system M12B4 Batterityp MB12	073815 MB12
Gummirondell skaft-Ø 6 mm medelhårt Utvändig Ø 50 mm	554093 50
Slipnylonrondell, finish Motsvarande kornstorlek 180	554043 180
Rengöringsrondell (A) SK-grundhållare / reducering-sliprondellsutförande FINE	554055 FINE
Rundborste med skaft Mässingtråd 0,20 mm Borst-Ø D1 × borstbredd L1 30X6 mm	574350 30X6
Grovrengöringsrondell (SiC) SK-grundhållare / reducering-sliprondellsutförande CRS	554051 CRS
Slipnylonrondell, finish Motsvarande kornstorlek 280	554042 280
Grovrengöringsrondell (SiC) SK-grundhållare / reducering-sliprondellsutförande CRS	554050 CRS
Litiumjon system M12B6 Batterityp MB12	073829 MB12
Slipnylonrondell, finish Motsvarande kornstorlek 180	554042 180
Batteristartset Typ M12NRG4	073839 M12NRG4
Gummirondell skaft-Ø 6 mm medelhårt Utvändig Ø 75 mm	554093 75
Rengöringsrondell (A) SK-grundhållare / reducering-sliprondellsutförande FINE	554054 FINE

Rengöringsrondell (A) SK-grundhållare / reducering-sliprondell utförande MED	554055 MED
Batteriladdare Typ M1218C	073840 M1218C
Batteriladdare Typ M1218FC	073840 M1218FC
Rundborste med skaft Ståltråd 0,30 mm Borst-Ø D1 × borstbredd L1 30X6 mm	574000 30X6