



Vinkelslipmaskin Deadman, Typ: AGVKB24



Beställningsdata

Ordernummer	077162 AGVKB24
GTIN	4058546293628
Artikelklass	03M

Beskrivning

Utförande:

Kraftfull 230 mm vinkelslip:

- Dammskyddad PROtector-motor med mjukstart och startströmsbegränsning.
- Återstartspärr.
- Vibrationsdämpat, vridbart extrahandtag.
- Spindellåsning.

Utförande med dödmandsgrepp, som kopplar från direkt när den släpps upp. Vinkelslip med **RAPIDSTOP™**-broms och säkerhetskoppling.

Avtagbart dammskydd skyddar mot föroreningar och förlänger motorns livstid.

leveransinnehåll:

Inklusive skyddskåpa, extrahandtag. Inklusivt FIXTEC snabbspännmutter.

Teknisk beskrivning

vikt	5,9 kg
maximala vibrationer enligt EN	2,7 m/s ²
effektförbrukning	2400 W
Dödmskoppling	ja
anmärkning	FIXTEC
anmärkning	Dödmskontakt
tillverkarens beteckning	AGVKB-24-230 EKX DMS

Mjukstart	ja
maximalt varvtal:	6500 min ⁻¹
maximalt kapdjup	68 mm
Återstartspärr	ja
maximal skiv-Ø	230 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Vinkelslipmaskiner