



Sladdlös slagbormaskin/skruvdragare, Typ: GSB1215B



Beställningsdata

Ordernummer	070104 GSB1215B
GTIN	3165140995955
Artikelklass	03B

Beskrivning

Utförande:

Bosch batteridrivna slagskruvdragare för mycket krävande skruvdragnings-, borrar- och slagborrtillämpningar.

- **Electronic Cell Protection (ECP)** skyddar batteriet mot överhettning och djupurladdning.
- **Electronic Motor Protection (EMP)** skyddar motorn mot överlast.
- **Mekaniskt vridmomentfrånslag i flera steg.**
- **Praktiskt bältesclips (inte 070104).**
- **Inbyggd LED-belysning, batteriladdningsindikator.**
- **Snabborrchuck.**

Robust och lättanvänd sladdlös skruvdragare med en vikt på endast **1 kg**.

leveransinnehåll:

Inklusive 2 st litiumbatterier, laddare och transportväska.

OBS!:

Passande reservbatterier och laddare finns från nr 073851 och 073866.

Teknisk beskrivning

Batterityp	Litiumjon
------------	-----------

spännvidd snabbchuck	1 - 10 mm
vikt	1 kg
batterikapacitet	2 Ah
maximal spiralborr-Ø i trä	19 mm
maximalt vridmoment mjukt	15 Nm
maximal spiralborr-Ø i stål	10 mm
maximalt varvtal 2:a växeln	1300 min ⁻¹
motorkonstruktion	borstmattor
tillverkarens beteckning	GSB 12V-15
maximala vibrationer enligt EN med slagborrsfunktion	10,5 m/s ²
typisk användning	Medium
maximalt varvtal 1:a växeln	0 - 380 min ⁻¹
maximala vibrationer enligt EN utan slagborrsfunktion	<2,5 m/s ²
maximalt vridmoment hårt	30 Nm
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Bosch 12 V
Batterispänning	12 V
maximal spiralborr-Ø i betong	10 mm
Antal ingående batterier	2
Energiförsörjning	Batteridriven
lämpligt för material	Betong
lämpligt för material	Trä
lämpligt för material	Sten
lämpligt för material	Stål
lämpligt för material	Murverk
Produktslag	Slagborrskruvdragare

Tillbehör

Batteriladdare Typ GAL1240

073866 GAL1240

Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning B12 V

073851 B12