

**Sladdlös borrarvdragare, Typ: GSR1215B****Beställningsdata**

Ordernummer	070240 GSR1215B
GTIN	3165140895248
Artikelklass	03B

Beskrivning**Utförande:**

Bosch sladdlös borrarvdragare

- **Kompakt men stark sladdlös 12 V borrarvdragare med höger-/vänstergång.**
- **Med Electronic Motor Protection (EMP) och Electronic Cell Protection (ECP).**
- **LED-lampa för upplysning av arbetsområdet och batteriladdningsindikator.**
- **Vridmomentinställning i flera nivåer för exakt skruvdragning.**
- **Elektronisk varvtalsreglering för lugn och säker start vid borrning och skruvdragning.**
- **Softgrip.**

Fördel:

kompakt design idealisk för trånga ställen.

leveransinnehåll:

Inklusive laddare och transportväska. 2 st 12V / 2,0 Ah litiumjonbatterier

OBS!:

Passande reservbatterier och laddare finns under nr 073851–073866.

Teknisk beskrivning

spännvidd snabbchuck	0 - 10 mm
----------------------	-----------

batterikapacitet	2 Ah
Antal ingående batterier	2
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Bosch 12 V
vikt	1 kg
maximal spiralborr-Ø i stål	10 mm
varvtalsområde 1:a växeln	0 - 380 min ⁻¹
tillverkarens beteckning	GSR 12V-15
Batterityp	Litiumjon
typisk användning	Medium
varvtalsområde 2:a växeln	0 - 1300 min ⁻¹
maximal spiralborr-Ø i trä	19 mm
motorkonstruktion	2-polig motor
maximalt vridmoment hårt	30 Nm
maximalt vridmoment mjukt	15 Nm
maximala vibrationer enligt EN	<2,5 m/s ²
Batterispänning	12 V
Energiförsörjning	Batteridriven
lämpligt för material	Trä
lämpligt för material	Stål
Produktslag	Borrskruvdragare
USP1	12 V 2-polig motor
USP2	Snabbspännchuckens spännområde 0 - 10, med mjukt handtag, med laddnivåindikator för batteriet

Tillbehör

Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning B12 V	073855 B12
Batteriladdare Typ 1880CV	073866 1880CV

Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning B12 V	073851 B12
Batteriladdare Typ GAL18160C	073866 GAL18160C
Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning B12 V	073859 B12