



## Sladdlös borrarvdragare ProCORE, Typ: GSR18110C



### Beställningsdata

Ordernummer	070245 GSR18110C
GTIN	4059952525419
Artikelklass	03B

### Beskrivning

#### Utförande:

- **Kompakt och kraftfull batteridrivna borrarvdragare med höger-/vänstergång.**
- **LED-lampa för belysning av arbetsområdet och batteriladdningsindikatorn.**
- **Vridmomentinställning i flera nivåer för exakt skruvdragning.**
- **Elektronisk varvtalsreglering för lugn och säker start vid borrning och skruvdragning.**
- **Softgrip.**

**KickBack-Control** med automatisk avstängning vid stopp liksom koppling och motorbroms med enastående precision. 13mm-Auto-Lock-metallborrchuck. Stort vridmoment.

Möjlighet till eftermontering av **Connectivity**-modul.

#### Fördel:

Borrchuck helt av metall.

#### leveransinnehåll:

Inklusive 2 st litiumbatterier, snabbbladdare och L-BOXX.

#### OBS!:

Passande reservbatterier, starterset och laddare finns från nr 073851 och nr 073863– 073867.

### Teknisk beskrivning

maximal spiralborr-Ø i stål	13 mm
-----------------------------	-------

datautgång	Bluetooth-gränssnitt
varvtalsområde 2:a växeln	0 - 2100 min <sup>-1</sup>
förpackning	Systemväska, (L-Boxx)
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Bosch 18 V
maximalt vridmoment hårt	110 Nm
maximala vibrationer enligt EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
motorkonstruktion	borstlös motor
batterikapacitet	4 Ah
vikt	2,2 kg
typisk användning	Heavy Duty
maximal spiralborr-Ø i trä	82 mm
Antal ingående batterier	2
maximalt vridmoment mjukt	47 Nm
Batterityp	Litiumjon
Batterispänning	18 V
varvtalsområde 1:a växeln	0 - 480 min <sup>-1</sup>
spännvidd snabbchuck	1,5 - 13 mm
tillverkarens beteckning	GSR 18V-110C
Energiförsörjning	Batteridriven
lämpligt för material	Trä
lämpligt för material	Stål
Produktslag	Borrskruvdragare
USP1	18V
USP2	Borstlös motor, snabbspännchuckens spännområde 1.5 - 13, i L-Boxx

## Tillbehör

BatteristartsetProCore Batterityp, batterispänning C18 V

073863 C18

LitiumjonbatteriProCore Batterityp, batterispänning C18 V

073856 C18