

**Värmeskyddshandske, par, Handskstorlek: 7****Beställningsdata**

Ordernummer	094645 7
GTIN	4062406273286
Artikelklass	02H

Beskrivning**Utförande:**

Holex värmeskyddshandske med brandmotståndskraftig 10 gage stickningsteknik för idealiskt arbete med heta detaljer.

Norm:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Passform	Mycket god
Oljegrepp	Måttlig
Handskstorlek	7
Våtgrepp	Måttlig
Köldskydd	Saknas
EN 388 Slitstyrka	2

Handskslag	Värmeskyddshandskar
silikonfri	ja
Fingertoppskänsla	God
EN 388 Skärhållfasthet	1
EN 388 Rivhållfasthet	2
Material beläggning	Neopren
Skyddskategori	Kategori III
Värmeskydd	Mycket god
EN 388 Punkteringshållfasthet	3
Handskegenskap	Flamresistens nivå 4
EN 388	2131X
EN 407	4231XX
Kontaktvärme upp till	250 °C
Strålningsvärme upp till	4231XX °C
Hållarmaterial	Akryl
Beläggning	Neopren
Beläggningsvariant	Handflata
Färg	svart
Användningsdata	Flergångs
användningsområde	Allround
Stickningsteknik	10G
Värmeskydd upp till	250 °C
Norm	EN 407
Produktslag	Värmeskyddshandskar