

**Värmeskyddshandske, par, Handskstorlek: 9****Beställningsdata**

Ordernummer	094645 9
GTIN	4062406273309
Artikelklass	02H

Beskrivning**Utförande:**

Holex värmeskyddshandske med brandmotståndskraftig 10 gage stickningsteknik för idealiskt arbete med heta detaljer.

Norm:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Våtgrepp	Måttlig
silikonfri	ja
Skyddskategori	Kategori III
EN 388 Punkteringshållfasthet	3
Värmeskydd	Mycket god
Fingertoppskänsla	God

Köldskydd	Saknas
Oljegypp	Måttlig
EN 388 Skärhållfasthet	1
Handskstorlek	9
Material beläggning	Neopren
Passform	Mycket god
Handskslag	Värmeskyddshandskar
EN 388 Rivhållfasthet	2
EN 388 Slitstyrka	2
Handskegenskap	Flamresistens nivå 4
EN 388	2131X
EN 407	4231XX
Kontaktvärme upp till	250 °C
Strålningsvärme upp till	4231XX °C
Hållarmaterial	Akryl
Beläggning	Neopren
Beläggningvariant	Handflata
Färg	svart
Användningsdata	Flergångs
användningsområde	Allround
Stickningsteknik	10G
Värmeskydd upp till	250 °C
Norm	EN 407
Produktslag	Värmeskyddshandskar