

Garant GRIDLINE

Verktgsskåpstomme för utdragslådor, 36×20G, höjd: 800mm**Beställningsdata**

Ordernummer	930735 800
GTIN	4062406271688
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Verktgsskåphurts i 40×24G, passar till utdragslådor 36×20G. För insättning av utdragslådor i ett 25 mm-raster. Hurtsen centralt låsbar med stiftcylinderlås.

Passar till:

Utdragslådor nr 930743, 930744, 930745, 930746.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd**.

OBS!:

När du utrustar verktgsskåphurtsar med utdragslådor måste du se till att summan av de enskilda utdragslådornas fronthöjder blir lika med skåpets effektiva höjd.

Teknisk beskrivning

effektiv höjd för lådor	700 mm
höjd	800 mm
effektiv höjd	700 mm
Antal dörrar	0
Djup	600 mm

vikt	42 kg
Bredd	1000 mm
djup i G	24
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
bredd i G	40
Utförande	för individuell inredning
maximal bärförmåga	4000 kg
Antal utdragshyllor	0
Antal lådor	0
Materialtjocklek	1,2 mm
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	36x20G
Produktslag	Verktgsskåpstomme

Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
----------------------------------	-------------