

Garant GRIDLINE

Verktgsskåpstomme för utdragslådor, 36×20G, höjd: 900mm**Beställningsdata**

Ordernummer	930735 900
GTIN	4062406271671
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Verktgsskåphurts i 40×24G, passar till utdragslådor 36×20G. För insättning av utdragslådor i ett 25 mm-raster. Hurtsen centralt låsbar med stiftcylinderlås.

Passar till:

Utdragslådor nr 930743, 930744, 930745, 930746.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd.**

OBS!:

När du utrustar verktgsskåphurtsar med utdragslådor måste du se till att summan av de enskilda utdragslådornas fronthöjder blir lika med skåpets effektiva höjd.

Teknisk beskrivning

Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
vikt	45 kg
djup i G	24
bredd i G	40
Djup	600 mm

effektiv höjd	800 mm
Bredd	1000 mm
Antal dörrar	0
höjd	900 mm
effektiv höjd för lådor	800 mm
Utförande	för individuell inredning
maximal bärförmåga	4000 kg
Antal utdragshyllor	0
Antal lådor	0
Materialtjocklek	1,2 mm
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	36x20G
Produktslag	Verktgsskåpstomme

Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
----------------------------------	-------------