

Garant**Handske, par MASTER CUT D, Handskstorlek: 8****Beställningsdata**

Ordernummer	094446 8
GTIN	4062406273415
Artikelklass	01H

Beskrivning**Utförande:**

Tättslutande och extremt komfortabla genom 18 gauge-stickningstekniken. Behaglig beläggning av nitrilskumplast som ger en synnerligen god kontaktkänsla och hög fingerfärdighet. Det gör dem mycket lämpliga för exakt hantering av små skarpkantade delar. Också mycket lämpliga för oljiga arbeten.

GARANT MASTER CUT D. Skärskyddsklass D, **komplett utan glas- och stålfibrer.** Med förstärkt tumgrepp som förlänger användningstiden.

Handskarna kan tvättas mellan 40–60 °C upp till 4 gånger.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Serie	MASTER CUT
Handskegenskap	Förstärkt tumgrepp

Stickningsteknik	18G
Kläder standard	Oeko-Tex standard 100
EN 388	4442D
Hållarmaterial	Specialgarn
Beläggning	Nitrilskum
Beläggningsvariant	Handflata
användningsområde	Allround
användningsområde	Precision
Färg	grå/svart
Användningsdata	Flergångs
Skärskyddsklass	D
Produktslag	Genomskärningsskyddade handskar