

**Garant****Handske, par MASTER CUT B, Handskstorlek: 10****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 094416 10     |
| GTIN         | 4062406273491 |
| Artikelklass | 01H           |

**Beskrivning****Utförande:**

Tättslutande och extremt komfortabla genom 18 gauge-stickningstekniken. Behaglig beläggning av nitrilskumplast som ger en synnerligen god kontaktkänsla och hög fingerfärdighet. Det gör dem mycket lämpliga för exakt hantering av små skarpkantade delar. Också mycket lämpliga för oljiga arbeten.

**GARANT MASTER CUT B.** Mycket flexibel skärskyddshandske med skärskyddsnivå B. Med förstärkt tumveck som förlänger användningstiden.

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Teknisk beskrivning**

|                |            |
|----------------|------------|
| Handskstorlek  | 10         |
| Serie          | MASTER CUT |
| Handskegenskap | DMF-fri    |

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Stickningsteknik    | 18G                             |
| Kläder standard     | Oeko-Tex standard 100           |
| EN 388              | 4X42B                           |
| Hållarmaterial      | HPPE                            |
| Beläggning          | Nitrilskum                      |
| Beläggningssvariant | Handflata                       |
| användningsområde   | Precision                       |
| Färg                | grå/svart                       |
| Längd               | 250 mm                          |
| Användningsdata     | Flergångs                       |
| Skärskyddsklass     | B                               |
| Produktslag         | Genomskärningsskyddade handskar |