

**Garant****Handske, par MASTER CUT B, Handskstorlek: 6****Beställningsdata**

Ordernummer	094416 6
GTIN	4062406273453
Artikelklass	01H

**Beskrivning****Utförande:**

Tättslutande och extremt komfortabla genom 18 gauge-stickningstekniken. Behaglig beläggning av nitrilskumplast som ger en synnerligen god kontaktkänsla och hög fingerfärdighet. Det gör dem mycket lämpliga för exakt hantering av små skarpkantade delar. Också mycket lämpliga för oljiga arbeten.

**GARANT MASTER CUT B.** Mycket flexibel skärskyddshandske med skärskyddsnivå B. Med förstärkt tumveck som förlänger användningstiden.

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Teknisk beskrivning**

Handskstorlek	6
Serie	MASTER CUT
Handskegenskap	DMF-fri

Stickningsteknik	18G
Kläder standard	Oeko-Tex standard 100
EN 388	4X42B
Hållarmaterial	HPPE
Beläggning	Nitrilskum
Beläggningssvariant	Handflata
användningsområde	Precision
Färg	grå/svart
Längd	250 mm
Användningsdata	Flergångs
Skärskyddsklass	B
Produktslag	Genomskärningsskyddade handskar