

Garant**GARANT Master Mute utbytesskärhuvud, Vänster, System / vändskärsstorlek: DM/43****Beställningsdata**

Ordernummer	264839 DM/43
GTIN	4251414902879
Artikelklass	29D

Beskrivning**Passar till:**

Borrstångskaft nr 264930, 264934 och 264938.

OBS!:

Kombination av alla utbytesskärhuvuden med alla hållare är möjlig inom samma system (GL, QC, DM).

Invändig: ja

System: DM

Skaft / storlek: 40 mm

ISO-kod utbytbart skärhuvud: DTUNL

Passande vändskär: TN.. 1604..

Anligningsvinkel: 93 grad

Minimiförborrningshåldiameter D_{min} : 48 mm

Mittförskjutning L_3 : 27 mm

Teknisk beskrivning

Skaft / storlek	40 mm
-----------------	-------

System	DM
Skruv för underläggsplatta	259027 1
Underläggsplatta	259033 4
Serie	Master Mute
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	48 mm
Mittförskjutning L_3	27 mm
Anliggningsvinkel	93 grad
Klamp, skruv,O-ring	259036 6
Passande vändskär	TN.. 1604..
ISO-kod utbytbart skärhuvud	DTUNL
totallängd L	35 mm
Användning	Vänster
Invändig	ja
Produktslag	Skärhuvud

Tillbehör

Klamphenhet	259508
Klamphenhet Typ 6	259036 6
Skruv för underläggsplatta	259611
Underläggsplatta Typ 4	259033 4
Underläggsplatta	259226
Skruv för underläggsplatta Typ 1	259027 1