

Garant**Handske, par MASTER CUT B OIL, Handskstorlek: 7****Beställningsdata**

Ordernummer

094417 7

GTIN

4062406273521

Artikelklass

01H

Beskrivning**Utförande:**

Tättslutande och extremt komfortabla genom 18 gauge-stickningstekniken. Behaglig beläggning av nitrilskumplast som ger en synnerligen god kontaktkänsla och hög fingerfärdighet. Det gör dem mycket lämpliga för exakt hantering av små skarpkantade delar. Genom 3/4-nitrilbeläggning upp över fingerlederna även mycket lämpliga för våta eller oljiga miljöer. Ett andra beläggningsskikt av sandad nitril på handflatan och fingrarna ger ett mycket säkert grepp. Med förstärkt tumveck för längre livslängd.

GARANT MASTER CUT B OIL. Mycket flexibel skärskyddshandske med skärskyddsnivå B.

Lämpar sig väl för **oljiga arbetsmiljöer med medelstora skärskaderisker**, t.ex. vid maskiner för skärande bearbetning.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Serie

MASTER CUT

Handskstorlek	7
Handskegenskap	Förstärkt tumgrepp
Handskegenskap	DMF-fri
Stickningsteknik	18G
Kläder standard	Oeko-Tex standard 100
EN 388	4X42B
Hållarmaterial	HPPE
Beläggning	Nitril
Beläggningvariant	3/4 beläggning
användningsområde	Allround
användningsområde	Precision
Färg	grå/svart
Längd	250 mm
Användningsdata	Flergångs
Skärskyddsklass	B
Produktlag	Genomskärningsskyddade handskar