



Sats med polygriptänger, Antal tänger: 5



Beställningsdata

Ordernummer	700050 5
GTIN	4003773082613
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Genomgående led (= dubbel styrning) med skydd mot klämskador på fingrarna. Med **fininställning** som manövreras med en fjädrande knapp. Räfflade käftar med rörurtag, självlåsande.

Kemiskt svärtade tänger, polerat huvud, plastklädda handtag.

Norm:

DIN ISO 8976

Material:

Kromvanadin-elektrostål, sänksmitt.

leveransinnehåll:

Vardera 1 polygriptång, nr 705800: Storlek 125; 150; 180; 250; 300

Förvaring i: Textilrullväska

OBS!:

KNIPEX® tångnyckelsats se nr 813730 och blandat sortiment se nr 813735.

Teknisk beskrivning

Antal tänger	5
tillverkarens beteckning	Cobra

Norm	DIN ISO 8976
gnistfri	nej
Produktslag	Rör- och vattenpumptång

Tillbehör

Polygriptång Cobra® keramiskt svärtad totallängd 125 mm	705800 125
Polygriptång Cobra® keramiskt svärtad totallängd 300 mm	705800 300
Polygriptång Cobra® keramiskt svärtad totallängd 150 mm	705800 150
Polygriptång Cobra® keramiskt svärtad totallängd 250 mm	705800 250
Polygriptång Cobra® keramiskt svärtad totallängd 180 mm	705800 180