

Garant GRIDLINE

Verktgsskåp komplett med lådor 75 kg, 36×20G, höjd mm/antal lådor: 800/7**Beställningsdata**

Ordernummer	930705 800/7
GTIN	4062406273651
Artikelklass	9GK

Beskrivning**OBS: Färgval möjligt****Utförande:**

Komplett utrustat verktgsskåp i 40×24G, med utdragslådor 36×20G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 50, 75, 100, 100, 100, 125, 150

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda**.

Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

OBS!:

Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen.

Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lådornas effektiva yta i G: 36×20

höjd: 800 mm

Bredd: 1000 mm

Djup: 600 mm

effektiv höjd: 700 mm

effektiv höjd för lådor: 700 mm

lådornas effektiva bredd: 900 mm

Teknisk beskrivning

lådornas effektiva bredd	900 mm
Bredd	1000 mm
lådornas effektiva djup i G	20
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
vikt	149 kg
Antal lådor	7
Antal dörrar	0
lådornas effektiva djup	500 mm
Lådor fronthöjd	50 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	125 mm
Lådor fronthöjd	150 mm
effektiv höjd för lådor	700 mm
höjd	800 mm
effektiv höjd	700 mm
Lådornas effektiva yta i G	36×20
Djup	600 mm
lådornas effektiva bredd i G	36
Underbyggnad under höjjusterbar arbetsplats	nej
Antal utdragshyllor	0
Materialtjocklek	1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdställning i raster	25 mm

Cylinderlås	modulär låscyliner
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	36x20G
Produktslag	Verkygsskåp

Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
Verkygsskåpstomme för utdragslådor höjd 800 mm	930735 800
Utdragslåda, 75 kg lådans fronthöjd 100 mm	930743 100
Utdragslåda, 75 kg lådans fronthöjd 125 mm	930743 125
Utdragslåda, 75 kg lådans fronthöjd 150 mm	930743 150
Utdragslåda, 75 kg lådans fronthöjd 50 mm	930743 50
Utdragslåda, 75 kg lådans fronthöjd 75 mm	930743 75