

Garant GRIDLINE

**Verktøysskåp komplett med lådor 75 kg, 36×20G, höjd mm/antal lådor:
900/6A****Beställningsdata**

Ordernummer	930705 900/6A
GTIN	4062406273699
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Komplett utrustat verktøysskåp i 40×24G, med utdragslådor 36×20G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 75, 75, 150, 150, 150, 200

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda**.

Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

OBS!:

Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen.

Teknisk beskrivning

lådornas effektiva bredd i G	36
Bredd	1000 mm
Antal lådor	6

höjd	900 mm
lådornas effektiva bredd	900 mm
Lådornas effektiva yta i G	36×20
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	150 mm
Lådor fronthöjd	150 mm
Lådor fronthöjd	150 mm
Lådor fronthöjd	200 mm
Antal dörrar	0
lådornas effektiva djup	500 mm
effektiv höjd	800 mm
vikt	145 kg
Djup	600 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
effektiv höjd för lådor	800 mm
lådornas effektiva djup i G	20
Antal utdragshyllor	0
Underbyggnad under höjdjusterbar arbetsplats	nej
Materialtjocklek	1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscyliner
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	36×20G
Produktslag	Verktygsskåp

Tillbehör

Tångsortiment Antal verktyg 5	954207 5
Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
Verktygsskåpstomme för utdragslådor höjd 900 mm	930735 900
Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 150 mm	930743 150
Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 200 mm	930743 200
Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 75 mm	930743 75
Tångsortiment Antal verktyg 5	954208 5