

Garant GRIDLINE

Verktøysskåp komplett med lådor 75 kg, 36×20G, höjd mm/antal lådor: 900/7**Beställningsdata**

Ordernummer	930705 900/7
GTIN	4062406273705
Artikelklass	9GK

Beskrivning**OBS: Färgval möjligt****Utförande:**

Komplett utrustat verktøysskåp i 40×24G, med utdragslådor 36×20G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 50, 75, 75, 100, 125, 125, 250

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

OBS!:

Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen.

Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lådornas effektiva yta i G: 36×20

höjd: 900 mm

Bredd: 1000 mm

Djup: 600 mm

effektiv höjd: 800 mm

effektiv höjd för lådor: 800 mm

lådornas effektiva bredd: 900 mm

Teknisk beskrivning

Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Antal dörrar	0
lådornas effektiva bredd i G	36
effektiv höjd	800 mm
vikt	144 kg
lådornas effektiva djup i G	20
lådornas effektiva bredd	900 mm
höjd	900 mm
Bredd	1000 mm
effektiv höjd för lådor	800 mm
Lådor fronthöjd	50 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	125 mm
Lådor fronthöjd	125 mm
Lådor fronthöjd	250 mm
Lådornas effektiva yta i G	36×20
lådornas effektiva djup	500 mm
Antal lådor	7
Djup	600 mm
Antal utdragshyllor	0
Underbyggnad under höjjusterbar arbetsplats	nej
Materialtjocklek	1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr

Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	36x20G
Produktslag	Verkygsskåp

Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
Verkygsskåpstomme för utdragslådor höjd 900 mm	930735 900
Utdragslåda, 75 kg lådans fronthöjd 100 mm	930743 100
Utdragslåda, 75 kg lådans fronthöjd 125 mm	930743 125
Utdragslåda, 75 kg lådans fronthöjd 250 mm	930743 250
Utdragslåda, 75 kg lådans fronthöjd 50 mm	930743 50
Utdragslåda, 75 kg lådans fronthöjd 75 mm	930743 75