

Garant GRIDLINE

**Verktugsskåp komplett med lådor 200 kg, 36×20G, höjd mm/antal lådor:
800/7****Beställningsdata**

Ordernummer	930715 800/7
GTIN	4062406273750
Artikelklass	9GK

Beskrivning**OBS: Färgval möjligt****Utförande:**

Komplett utrustat verktugsskåp i 40×24G, med utdragslådor 36×20G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

Utdragslåda **50 mm med 75 kg** bärförmåga. Utdragslåda **75 mm och större med 200 kg** bärförmåga.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 50, 75, 100, 100, 100, 125, 150

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

OBS!:

Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen.

Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lådornas effektiva yta i G: 36×20

höjd: 800 mm

Bredd: 1000 mm

Djup: 600 mm

effektiv höjd: 700 mm

effektiv höjd för lådor: 700 mm
lådornas effektiva bredd: 900 mm

Teknisk beskrivning

Antal lådor	7
lådornas effektiva bredd	900 mm
lådornas effektiva bredd i G	36
höjd	800 mm
effektiv höjd	700 mm
Djup	600 mm
lådornas effektiva djup	500 mm
djup i E	700
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
effektiv höjd för lådor	700 mm
Bredd	1000 mm
Lådor fronthöjd	50 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	125 mm
Lådor fronthöjd	150 mm
vikt	149 kg
Lådornas effektiva yta i G	36×20
lådornas effektiva djup i G	20
Antal dörrar	0
Underbyggnad under höjjusterbar arbetsplats	nej
Antal utdragshyllor	0
Materialtjocklek	1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	200 kg

Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscyliner
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	36×20G
Produktslag	Verktygsskåp

Tillbehör

Utdragslåda, 200 kg lådans fronthöjd 75 mm	930745 75
Utdragslåda, 200 kg lådans fronthöjd 100 mm	930745 100
Utdragslåda, 200 kg lådans fronthöjd 150 mm	930745 150
Utdragslåda, 200 kg lådans fronthöjd 125 mm	930745 125
Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
Verktygsskåpstomme för utdragslådor höjd 800 mm	930735 800
Utdragslåda, 75 kg lådans fronthöjd 50 mm	930743 50