

Garant GRIDLINE

**Verktøysskåp komplett med lådor 200 kg, 36×20G, höjd mm/antal lådor:  
900/6A****Beställningsdata**

Ordernummer	930715 900/6A
GTIN	4062406273774
Artikelklass	9GK

**Beskrivning****Utförande:**

Komplett utrustat verktøysskåp i 40×24G, med utdragslådor 36×20G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

Utdragslåda **50 mm med 75 kg** bärförmåga. Utdragslåda **75 mm och större med 200 kg** bärförmåga.

**Beläggning:**

Utdragslådans fronthöjd mm: 75, 75, 150, 150, 150, 200

**Lackering:**

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**OBS!:**

Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen.

**Teknisk beskrivning**

Antal dörrar	0
--------------	---

effektiv höjd för lådor	800 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	150 mm
Lådor fronthöjd	150 mm
Lådor fronthöjd	150 mm
Lådor fronthöjd	200 mm
lådornas effektiva djup i G	20
Djup	600 mm
effektiv höjd	800 mm
Antal lådor	6
lådornas effektiva djup	500 mm
höjd	900 mm
Lådornas effektiva yta i G	36×20
lådornas effektiva bredd i G	36
Bredd	1000 mm
lådornas effektiva bredd	900 mm
vikt	145 kg
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Antal utdragshyllor	0
Underbyggnad under höjjusterbar arbetsplats	nej
Materialtjocklek	1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	200 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	36×20G

Produktslag

Verkygsskåp

**Tillbehör**

Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 150 mm	930745 150
Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 75 mm	930745 75
Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 200 mm	930745 200
Verkygsskåpstomme för utdragslådor höjd 900 mm	930735 900