

uvex**Handske, par uvex phynomic airLite B ESD, Handskstorlek: 11**

Beställningsdata

Ordernummer

094467 11

GTIN

4048612064047

Artikelklass

04W

Beskrivning

Utförande:

uvex phynomic airLite-serien. Extra lätt skärskyddshandske med **ergonomisk passform** och god bärkomfort. Optimalt lämplig för arbeten som kräver hög **kontakt- och finkänslighet**. Den kan användas både i ESD-zoner och i områden med explosionsrisk. Dermatologiskt provad (proDERM®) och fri från alla allergener. **Aqua-polymerbeläggningen airLite** säkerställer en hög andningsaktivitet.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den. Handskar som skyddar mot elektrostatisk urladdning isolerar inte händerna mot elektrisk spänning. Lämpar sig inte för arbeten på spänningsförande ledningar eller som skydd mot elektrisk stöt, utan bara för produktskydd.

Teknisk beskrivning

Handskslag

Genomskärningsskyddade handskar

Skyddskategori	Kategori II
Handskstorlek	11
Handskegenskap	Lämplig för pekskärm
Stickningsteknik	18G
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Kläder standard	Oeko-Tex standard 100
EN 388	3X42C
Hållarmaterial	Dyneema®Diamond, Polyamid, Elastan, Karbon
Beläggning	Nitril
Beläggningsvariant	Handflata
användningsområde	Precision
Färg	blå / antracit
vikt	56 g
Användningsdata	Flergångs
Skärskyddsklass	C
Produktslag	Genomskärningsskyddade handskar