



Hörrörång med S-formade käftar, rör-Ø: 2tum



Beställningsdata

Ordernummer	810745 2
GTIN	4003773014263
Artikelklass	86A

Beskrivning

Utförande:

Svensk typ; smala, specialutformade käftar, självspännande, vinklade 45°. Helt smidd med förankrad ställmutter.

KNIPEX med S-käftar ger tre anläggningspunkter för röret.

Material:

Kromvanadinstål, seghärdat, käftarna induktionshärdate. Lackerade, käftarna blanka.

Teknisk beskrivning

spännvidd	70 mm
rör-Ø	2 tum
totallängd	540 mm
Käftvinkel	45 grad
Tillverkningsprocess	helt smidd
Käft av seghärdat stål	induktionshärdat
Material tång	Kromvanadinstål
S-käft	ja
Svensk typ	ja
Produktslag	Rör- och vattenpumptång

