



## Hörrörång med S-formade käftar, rör-Ø: 1 tum



### Beställningsdata

Ordernummer	810745 1
GTIN	4003773014249
Artikelklass	86A

### Beskrivning

#### Utförande:

Svensk typ; smala, specialutformade käftar, självspännande, vinklade 45°. Helt smidd med förankrad ställmutter.

**KNIPEX** med S-käftar ger tre anläggningspunkter för röret.

#### Material:

Kromvanadinstål, seghärdad, käftarna induktionshärdade. Lackerade, käftarna blanka.

### Teknisk beskrivning

rör-Ø	1 tum
spännvidd	42 mm
totallängd	320 mm
Käftvinkel	45 grad
Tillverkningsprocess	helt smidd
Käft av seghärdad stål	induktionshärdad
Material tång	Kromvanadinstål
S-käft	ja
Svensk typ	ja
Produktslag	Rör- och vattenpumptång

