

Garant**ZCMX 10T308, Sort: HBZ030**

Beställningsdata

Ordernummer	268434 HBZ030
GTIN	4062406273071
Artikelklass	21E

Beskrivning

Utförande:

Hårdare substrat för längre livslängd med tunn CVD-beläggning. Särskilt för plan- och längdsvärningstillämpningar.

passande till verktygsdiameter D_c : 20 mm

Sort: HBZ030

Skärdjup a_p : 0,4 - 2 mm

Matning svarvning: 0,1 - 0,3 mm

Matning borring: 0,03 - 0,12 mm

Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 200 m/min

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,8 mm
Skärmaterial	HM
Antal byten/skär	2
Primäranvändning	P
Beläggning	CVD

ISO-kod vändskär	ZCMX 10T308
Skärdjup a_p	0,4 - 2 mm
Sort	HBZ030
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 200 m/min
Skärförhållande	kontinuerligt
Matning svarvning	0,1 - 0,3 mm
Matning borrar	0,03 - 0,12 mm
passande till verktygsdiameter D_c	20 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning