

Garant**Spärrskaft, omställbart, 1/4 tum med utstötare, Typ: 1/4****Beställningsdata**

Ordernummer	632025 1/4
GTIN	4062406353940
Artikelklass	61A

Beskrivning**Utförande:**

Materialval och speciell smidesmetod garanterar optimal funktion och lång livslängd. Med omställningsspak för höger- och vänstergång.

Norm:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120. DIN 3122-D 6,3**

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Passar till:

Hylsor för manuellt bruk.

Teknisk beskrivning

fyrkantsfäste	1/4 tum
Norm	DIN 3122
Norm	DIN 3120
totallängd	115 mm
Antal tänder	36
Arbetsvinkel	10 grad
Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	förkromad
Produktslag	Spärrhuvud

USP1	omkopplingsbar
USP2	med ejektor, 10 graders arbetsvinkel, 115 mm lång, förkromad

Tillbehör

Skiftnyckelsortiment 1/4 tum Typ 1/4	632028 1/4
--------------------------------------	------------