

**Garant****Spärrskaft, omställbart, 3/8 tum med utstötare, Typ: 3/8****Beställningsdata**

Ordernummer	635025 3/8
GTIN	4062406353964
Artikelklass	61A

**Beskrivning****Utförande:**

Med omställningsspak för höger- och vänstergång.

**Norm:****DIN 3122-D 10**

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkant nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

**Material:**

Kromvanadinstål, förkromat.

**Passar till:**

Hylsor för manuellt bruk.

**Teknisk beskrivning**

fyrkantsfäste	3/8 tum
Norm	DIN 3120
Norm	DIN 3122
totallängd	196 mm
Antal tänder	38
Arbetsvinkel	9,5 grad
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad
Produktslag	Spärrhuvud

---

## Tillbehör

Skiftnyckelsortiment 3/8 tum Typ 3/8

635028 3/8