

HEDI

Kabeltrumma helt av plast för F, B, PL und CZ, Typ: 25B2



Beställningsdata

Ordernummer	081134 25B2
GTIN	4003644022526
Artikelklass	08B

Beskrivning

Utförande:

HEDI® kabeltrummor står för kvalitet "Made in Germany" och lång livstid. De egenutvecklade stommarna för vindorna ger en optimerad kabelstyrning. Den inbyggda rotationsstoppkontakten förhindrar att vindan roterar oavsiktligt. Alla kabelvindor är utrustade med termoskyddsbrytare.

Robust kabeltrumma av slagtålig plast med **överhettningsskydd. Godkänd för kontinuerlig användning utomhus och i fuktiga utrymmen.**

- **400 V CEE-ingångsstickkontakt 16 A.**
- **1 st. 400 V CEE utgångsuttag 16 A med självstängande lock och värmeskyddsbrytare.**
- **2 st 250 V standard jordade eluttag med självstängande lock.**
- **den 7-gradiga lutningen ger större markfrigång och gör den behaglig att bära.**
- **Avtagbar kabelhållare och kabelstyrning för optimal kabeldragning.**
- **Vattenavrinningspår.**
- **Kan enkelt monteras på vägg.**

Stor och högklassig HEDI® kabeltrumma helt av plast med trumdiametern 290 mm och många ergonomi- och säkerhetsfunktioner.

Fällbart vridhandtag för individuell höger och vänsterhandsmanövrering vid upp- och utrullning.

Med eluttag för **länderna Frankrike, Belgien, Polen och Tjeckien.**

Funktion:

IP44: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

Teknisk beskrivning

material kabel	Pansarkabel
Material hus	Helt av plast
märkeffekt utrullad	5500 (16 A) W
kabelkonstruktion	5G2,5
Kabelklass	H07BQ-F
kabellängd	25 m
slagtålig och stänkskyddad	Kategori 2 (K2) enligt BGI
IP-skyddsklass	IP 44
märkspänning	400 V
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Kabeltrumma