

**Säkerhetsmätur, Mätområde / Höljes-Ø: 0,16/58mm****Beställningsdata**

Ordernummer	432405 0,16/58
-------------	----------------

GTIN	4031452101843
------	---------------

Artikelklass	46C
--------------	-----

Beskrivning**Utförande:**

Dimensioner enligt DIN EN ISO 463, utgåva juni 2006. Stötskyddade precisionsmätur, säkerhetsmätur, stötskyddade med frigång. Extremt lätt och robust konstruktion med dammskydd. Fästtappens Ø 8 mm h6.

Maximal noggrannhet tack vare kombineradkugghjuls-/hävarmsöverföring.

Teknisk beskrivning

skalvärde	0,001 mm
-----------	----------

mätområde	0,16 mm
-----------	---------

frigång	4,5 mm
---------	--------

mätkraft	1,3 - 1,8 N
----------	-------------

Kalibrering	C2
-------------	----

inspänningsskaft-Ø h6	8 mm
-----------------------	------

Norm	Verkstadsnorm
------	---------------

Mätavvikelse MPE (mätområde)	2 µm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Produktslag	mätklocka

Tjänster

KalibreringMätur, analogt 0,001 maximalt mätområde 5 mm	023020 5
---	----------

Tillbehör

Glas för mätur Typ 58	432010 58
-----------------------	-----------