

Honeywell**Handske, par CoreShield™ 24-9518B, Handskstorlek: 7****Beställningsdata**

Ordernummer	094522 7
GTIN	13603835667024
Artikelklass	09A

Beskrivning**Utförande:**

Honeywell CoreShield™-serien. Den innovativa och lätta skärskyddshandskserien ger en **mycket god kontaktkänsla** och behaglig fingerrörlighet. Därutöver toppar serien med sin långa hållbarhet och robusthet. Genom den elastiska och **andningsaktiva mikroskumplastbeläggningen** säkerställer handsken en utmärkt halsäkerhet på både oljiga och torra ytor.

CoreShield™ 24-9518B. Skärskyddshandske med skärskyddsnivå D och **18 gauge stickningsteknik** för exakt arbete med höga skärskaderisker. God bärkomfort genom bärmaterialet **HPPE-fibrer av rostfritt stål**.

Norm:

EN 388; EN 420

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

CoreShield™-serien finns med olika stickningstjocklekar (10 till **18 gauge**) och beläggningar (nitrilmikroskumplast Super Thin Nitril).

Färg: svart

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	CoreShield 24-9518B
Innehåll	10
Handskegenskap	Silikonfri
Handskegenskap	Lämplig för pekskärm
Handskegenskap	Förstärkt tumgrepp
Handskegenskap	DMF-fri
Handskegenskap	Allergikerhudvänlig
Stickningsteknik	18G
Kläder standard	Oeko-Tex standard 100
EN 388:2016	4X31D
Hållarmaterial	HPPE-fibrer av rostfritt stål
Beläggning	Nitril-mikroskumplast
Beläggningsvariant	Handflata
användningsområde	Allround
Färg	svart
vikt	42-63 g
Längd	220 - 270 mm
Användningsdata	Flergångs
Skärskyddsklass	D
Produktslag	Genomskärningsskyddade handskar