

Garant GRIDLINE

**Verktøysskåp komplett med lådor 75 kg, 36×24G, höjd mm/antal lådor: 900/6****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 931305 900/6  |
| GTIN         | 4062406275532 |
| Artikelklass | 9GK           |

**Beskrivning****Utförande:**

Komplett utrustat verktøysskåp i 40×28G, med utdragslådor 36×24G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (vid lådfronhöjd 75 mm och större). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

**Beläggning:**

Utdragslådans fronthöjd mm: 75, 100, 100, 100, 125, 300

**Lackering:**

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda**.

**Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**OBS!:**

Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen.

**Teknisk beskrivning**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Djup                        | 700 mm |
| lådornas effektiva djup i G | 24     |
| effektiv höjd för lådor     | 800 mm |
| Lådor fronthöjd             | 75 mm  |

|   |  |
|---|--|
| Lådor fronthöjd                             | 100 mm   |
| Lådor fronthöjd                             | 100 mm   |
| Lådor fronthöjd                             | 100 mm   |
| Lådor fronthöjd                             | 125 mm   |
| Lådor fronthöjd                             | 300 mm   |
| lådornas effektiva djup                     | 600 mm   |
| vikt  | 158 kg   |
| effektiv höjd                               | 800 mm   |
| lådornas effektiva bredd                    | 900 mm   |
| Antal lådor                                 | 6  |
| Elektroniskt låssystem – kan riggas om      | ja   |
| höjd  | 900 mm   |
| lådornas effektiva bredd i G                | 36   |
| Antal dörrar                                | 0  |
| Bredd                                       | 1000 mm  |
| Lådornas effektiva yta i G                  | 36×24  |
| Antal utdragshyllor                         | 0  |
| Underbyggnad under höjjusterbar arbetsplats | nej  |
| Materialtjocklek                            | 1,2 mm   |
| Bärförmåga låda/utdragshylla                | 75 kg  |
| Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)           | 100 %  |
| Lådutdrag                                   | Utdragsspärr   |
| Höjdställning i raster                      | 25 mm  |
| Cylinderlås                                 | modulär låscylinder  |
| Färgval                                     | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnamnsattribut                        | 36×24G   |
| Produktslag                                 | Verktygsskåp   |

**Tillbehör**

|  |             |
|--|-------------|
| Låsplatta till GridLine Typ HU21               | 914227 HU21 |
| Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 125 mm      | 931353 125  |
| Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 100 mm      | 931353 100  |
| Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 75 mm       | 931353 75   |
| Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 150 mm      | 931353 150  |
| Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 250 mm      | 931353 250  |
| Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 50 mm       | 931353 50   |
| Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 300 mm      | 931353 300  |
| Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 200 mm      | 931353 200  |
| Verktgsskåpstomme för utdragslådor höjd 900 mm | 931335 900  |