

Garant GRIDLINE

Verktøysskåp komplett med lådor 75 kg, 36×24G, höjd mm/antal lådor: 800/7**Beställningsdata**

Ordernummer	931305 800/7
GTIN	4062406275525
Artikelklass	9GK

Beskrivning**OBS: Färgval möjligt****Utförande:**

Komplett utrustat verktøysskåp i 40×28G, med utdragslådor 36×24G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (vid lådfronhöjd 75 mm och större). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

Beläggning:

Utdragslådans fronhöjd mm: 50, 75, 100, 100, 100, 125, 150

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda**.

Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

OBS!:

Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen.

Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lådornas effektiva yta i G: 36×24

höjd: 800 mm

Bredd: 1000 mm

Djup: 700 mm

effektiv höjd: 700 mm

effektiv höjd för lådor: 700 mm

lådornas effektiva bredd: 900 mm

Teknisk beskrivning

Antal dörrar	0
lådornas effektiva djup	600 mm
lådornas effektiva djup i G	24
effektiv höjd	700 mm
Djup	700 mm
Bredd	1000 mm
Lådor fronthöjd	50 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	125 mm
Lådor fronthöjd	150 mm
lådornas effektiva bredd	900 mm
Lådornas effektiva yta i G	36×24
lådornas effektiva bredd i G	36
höjd	800 mm
vikt	162 kg
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Antal lådor	7
effektiv höjd för lådor	700 mm
Antal utdragshyllor	0
Underbyggnad under höjjusterbar arbetsplats	nej
Materialtjocklek	1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdställning i raster	25 mm

Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	36x24G
Produktslag	Verkygsskåp

Tillbehör

Utdragslåda, 75 kg lådans fronthöjd 200 mm	931353 200
Utdragslåda, 75 kg lådans fronthöjd 75 mm	931353 75
Utdragslåda, 75 kg lådans fronthöjd 150 mm	931353 150
Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
Utdragslåda, 75 kg lådans fronthöjd 50 mm	931353 50
Utdragslåda, 75 kg lådans fronthöjd 300 mm	931353 300
Utdragslåda, 75 kg lådans fronthöjd 125 mm	931353 125
Utdragslåda, 75 kg lådans fronthöjd 100 mm	931353 100
Utdragslåda, 75 kg lådans fronthöjd 250 mm	931353 250
Verkygsskåpstomme för utdragslådor höjd 800 mm	931335 800