

Garant GRIDLINE

**Verktøysskåp komplett med lådor 200 kg, 36×24G, höjd mm/antal lådor:
900/7****Beställningsdata**

Ordernummer	931315 900/7
GTIN	4062406275617
Artikelklass	9GK

Beskrivning**OBS: Färgval möjligt****Utförande:**

Komplett utrustat verktøysskåp i 40×28G, med utdragslådor 36×24G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

Utdragslåda **50 mm med 75 kg** bärförmåga. Utdragslåda **75 mm och större med 200 kg** bärförmåga.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 50, 75, 75, 100, 125, 125, 250

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

OBS!:

Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen.

Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lådornas effektiva yta i G: 36×24

höjd: 900 mm

Bredd: 1000 mm

Djup: 700 mm

effektiv höjd: 800 mm
 effektiv höjd för lådor: 800 mm
 lådornas effektiva bredd: 900 mm

Teknisk beskrivning

lådornas effektiva djup i G	24
Antal dörrar	0
effektiv höjd för lådor	800 mm
Antal lådor	7
lådornas effektiva bredd i G	36
Lådornas effektiva yta i G	36×24
effektiv höjd	800 mm
lådornas effektiva bredd	900 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
höjd	900 mm
Djup	700 mm
vikt	169 kg
Bredd	1000 mm
Lådor fronthöjd	50 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	125 mm
Lådor fronthöjd	125 mm
Lådor fronthöjd	250 mm
lådornas effektiva djup	600 mm
Underbyggnad under höjjusterbar arbetsplats	nej
Antal utdragshyllor	0
Materialtjocklek	1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	200 kg

Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscyliner
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	36x24G
Produktslag	Verktgsskåp

Tillbehör

Utdragslåda, 200 kg lådans fronthöjd 75 mm	931355 75
Utdragslåda, 200 kg lådans fronthöjd 250 mm	931355 250
Utdragslåda, 200 kg lådans fronthöjd 200 mm	931355 200
Utdragslåda, 200 kg lådans fronthöjd 125 mm	931355 125
Utdragslåda, 200 kg lådans fronthöjd 150 mm	931355 150
Utdragslåda, 200 kg lådans fronthöjd 100 mm	931355 100
Utdragslåda, 200 kg lådans fronthöjd 300 mm	931355 300
Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
Verktgsskåpstomme för utdragslådor höjd 900 mm	931335 900