

Garant GRIDLINE

**Verktøysskåp komplett med lådor 200 kg, 36×24G, höjd mm/antal lådor:
900/6A****Beställningsdata**

Ordernummer	931315 900/6A
GTIN	4062406275600
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Komplett utrustat verktøysskåp i 40×28G, med utdragslådor 36×24G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (vid lådfronhöjd 75 mm och större). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

Utdragslåda **50 mm med 75 kg** bärförmåga. Utdragslåda **75 mm och större med 200 kg** bärförmåga.

Beläggning:

Utdragslådans fronhöjd mm: 75, 75, 150, 150, 150, 200

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

OBS!:

Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen.

Teknisk beskrivning

Djup	700 mm
------	--------

Antal lådor	6
effektiv höjd	800 mm
lådornas effektiva djup	600 mm
lådornas effektiva bredd	900 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
höjd	900 mm
Bredd	1000 mm
Antal dörrar	0
lådornas effektiva djup i G	24
effektiv höjd för lådor	800 mm
lådornas effektiva bredd i G	36
Lådornas effektiva yta i G	36×24
vikt	158 kg
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	150 mm
Lådor fronthöjd	150 mm
Lådor fronthöjd	150 mm
Lådor fronthöjd	200 mm
Underbyggnad under höjjusterbar arbetsplats	nej
Antal utdragshyllor	0
Materialtjocklek	1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	200 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	36×24G

Produktslag

Verktygsskåp

Tillbehör

Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 75 mm	931355 75
Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 200 mm	931355 200
Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 300 mm	931355 300
Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 100 mm	931355 100
Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 125 mm	931355 125
Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 250 mm	931355 250
Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 150 mm	931355 150
Verktygsskåpstomme för utdragslådor höjd 900 mm	931335 900