



LED-arbetslampa, Typ: 5



Beställningsdata

Ordernummer	081415 5
GTIN	4260131238574
Artikelklass	08C

Beskrivning

Utförande:

Kraftfulla, dimbara, långlivade och robusta arbetslampor med **flexaxel** och **kraftig magnetfot**. Anslutning till 24 V nätled eller 24 V maskinstyrenhet. Högkapacitetslysdiod i aluminiumhölje, kallvit cirka 5500 K.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 250 V nätaggreat.

OBS!:

Passande bordsklämmor och magnethållare finns under 081418/081419.

Teknisk beskrivning

totalhöjd	600 mm
Belysning	LED
vikt	800 g

färgtemperatur	5500 K
ljusflöde	450 lm
Typ av fäste	Magnetfot
magnetfot-Ø	66 mm
märkspänning	250 V
ATEX-zon	ingen
Energiförsörjning	Nätdriven
IP-skyddsklass	IP 65
ljuseffekt	4,5 W
Ljuskfärg	kallvit
lamphuvudets Ø	60 mm
Produktslag	Bordslampa / Arbetsplatslampa