



Sladdlös arbetsbelysning med LED-Ex, Typ: MIDI-EX



Beställningsdata

Ordernummer	081515 MIDI-EX
GTIN	5708997356111
Artikelklass	08C

Beskrivning

Utförande:

Explosionskyddad arbetslampa, kontrollerad enligt gällande ATEX-direktiv.

Extremt ljusstark belysning och mycket lång användningstid.

Multifunktionell batteridrivna LED-EX-arbetsbelysning. Huvudljus med tvåstegskontakt och övre spotlight.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Norm:

Certifierad för ATEX-zon 2 och ATEX-zon 22.

ATEX-direktivet nr 2014/34/EU, godkänd och certifierad enligt IEC och IECEx.

leveransinnehåll:

Inklusive laddkabel och laddstation.

Teknisk beskrivning

Energiförsörjning	Batteridrivna
vikt	180 g

IP-skyddsklass	IP 65
totallängd	181 mm
ATEX-zon	Zon 2
ATEX-zon	Zone 22
CRI värde	80
Instrumentegenskap	lämplig för EX-område
batterikapacitet	1,6 Ah
Belysning	LED-modul
ljusflöde	140 - 280 lm
totalhöjd	29 mm
Antal ingående batterier	1
total bredd	50 mm
Batterispänning	3,8 V
färgtemperatur	6500 K
brinntid	5 h
Batterityp	Litiumjon
tillverkarens beteckning	MIDI-EX
Produktslag	Arbetsbelysning