

**Garant**

**Densimet®** verktygsfäste för inskravningsfräsar, Ø d = 20 mm, Gänga M × Lges: M10X190

**Beställningsdata**

Ordernummer	301376 M10X190
GTIN	4062406274887
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- Vibrationsdämpande.
- Skafttolerans h6.

**Användningsdata:**

Särskilt lämpligt för användning i krympchuckar.

**Teknisk beskrivning**

Ø D <sub>2</sub>	18 mm
gängaM	M10×190
Effektiv längd L <sub>1</sub>	140 mm
Håldiameter D <sub>1</sub>	10,5 mm
fäste	Ø d = 20 mm
Skaft-Ø d	20 mm
Invändig	ja
Svängning	dämpad
Produktslag	Hållare för fräs med gänga