

**Garant****VBGW 160404 FN, MKD, Eggutförande: NK****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 266016 NK     |
| GTIN         | 4062406275853 |
| Artikelklass | 21L           |

**Beskrivning****Utförande:**

**MKD** - monokristallin diamant, laserskurna skärkanter. Spånarytare för kortspånande icke-järnmetaller.

**Användningsdata:**

För mycket fin bearbetning och bästa möjliga ytor.

**Rekommendation:**

Om du vill få optimala resultat ska du använda system GARANT Master eco. Alternativt kan du använda alla passande ISO-klämhållare och borrhänger.

**Teknisk beskrivning**

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Skärmaterial                          | MKD                                 |
| Tilldelning huggning/skrubb           | Grovbearbetning till finbearbetning |
| ISO-kod vändskär                      | VBGW 160404 FN                      |
| Skärhastighet $v_c$ primär användning | 80 - 1000 m/min                     |
| Skärdjup $a_p$                        | 0,01 - 0,2 mm                       |

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Beläggning                    | obelagd                |
| Matning f                     | 0,005 - 0,08 mm/v      |
| Hörradie                      | 0,4 mm                 |
| Skärförhållande               | kontinuerligt          |
| Eggutförande                  | NK                     |
| Antal byten/skär              | 1                      |
| Sort                          | MKD                    |
| Tolerans                      | G                      |
| Produktnamnsattribut          | MKD                    |
| Möjlighet till efterskärpning | ja                     |
| Produktslag                   | Vändskär för svarvning |