



## Sladdlös slagbormaskin/skruvdragare, Typ: M12FPDX2



### Beställningsdata

Ordernummer	070110 M12FPDX2
GTIN	4058546220815
Artikelklass	03L

### Beskrivning

#### Utförande:

- Kraftfull batteridrivna slagborrskruvdragare med 2 hastigheter och momentinställning i flera steg.
- REDLITHIUM-ION™ Red litiumjonbatterier med separat cellövervakning och laddningsindikator.
- Robust metallväxelhus för lång livstid.
- FIXTEC snabbspännborrchuck av metall med spindellåsning.
- Handtag med Softgrip för hög användarkomfort.
- LED-lampa för belysning av arbetsområdet.
- Borstlös POWERSTATE™-motor (inte storlek M18BPD4) för högsta möjliga verkningsgrad. Mycket litet slitage och upp till 10 gånger livslängden för standard DC-motorer.
- REDLINK PLUS™-elektronik - överlastskydd och effektregering.

Batteridrivna kompakt slagborrskruvdragare med 6 i 1-skruvlösning för högsta möjliga flexibilitet.

- Avtagbart borrchucksystem med 3 adaptrar.
- Extremt lätthanterlig tack vare 1/4 tum sexkantfäste av metall under borrchucken: bara 138 mm längd utan borrchuck.

#### OBS!:

Passande ackumulatörer och laddare finns under nr 073814 – 073816, 073827 och 073840.

Lämplig Bluetooth-spårningsmodul hittas under 070103 BTT-1.

## Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	M12FPDX-202X
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 12 V
Längd	138 mm
maximalt vridmoment	37 Nm
maximal spiralborr-Ø i stål	13 mm
varvtalsområde 2:a växeln	0 - 1700 min <sup>-1</sup>
maximal spiralborr-Ø i trä	35 mm
spännvidd snabbchuck	1 - 13 mm
motorkonstruktion	POWERSTATE™
batterikapacitet	2 Ah
Batterispänning	12 V
varvtalsområde 1:a växeln	0 - 450 min <sup>-1</sup>
Antal ingående batterier	2
Batterityp	Litiumjon
maximal spiralborr-Ø i betong	13 mm
förpackning	Systemväska (HD = Heavy Duty)
Energiförsörjning	Batteridriven
Produktslag	Slagborrskruvdragare