

**3M****Lamellslipskiva 769F, glasfibervävrandell plan, Ø 115 mm, Kornstorlek: 120****Beställningsdata**

Ordernummer	565510 120
GTIN	5902658113123
Artikelklass	53F

**Beskrivning****Utförande:**

Kornblandning med **precisionsformade** keramikorn för **hög avverkningskapacitet och lång användningstid**.

**Användningsdata:**

Universella slipningsarbeten med kraftfulla vinkelslipar.

**Teknisk beskrivning**

hål-Ø	22,23 mm
Kornstorlek	120
Formbeskrivning	plan
skiv-Ø	115 mm
Slipmedel	Keramikorn (CER)
Slipmedlets beteckning	Keramik
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %

Produktnamnsattribut	Ø 115 mm
optimerad för material	INOX
optimerad för material	Stål
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Lamellslipskiva

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
torrt	lämplig		