



Lamellslipskiva 769F, glasfibervävrandell koniska, Ø 115 mm, Kornstorlek: 120



Beställningsdata

Ordernummer	565514 120
GTIN	5902658113154
Artikelklass	53F

Beskrivning

Utförande:

Kornblandning med **precisionsformade** keramikorn för **hög avverkningskapacitet och lång användningstid**.

Användningsdata:

Universella slipningsarbeten med kraftfulla vinkelslipar.

Teknisk beskrivning

Kornstorlek	120
Formbeskrivning	konvex
skiv-Ø	115 mm
hål-Ø	22,23 mm
Slipmedlets beteckning	Keramik
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %

Produktnamnsattribut	Ø 115 mm
optimerad för material	INOX
optimerad för material	Stål
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Lamellslipskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
torrt	lämplig		