

3M**Lamellslipskiva 769F, glasfibervävrandell koniska, Ø 125 mm, Kornstorlek: 40**

Beställningsdata

Ordernummer	565515 40
GTIN	5902658113215
Artikelklass	53F

Beskrivning

Utförande:

Kornblandning med **precisionsformade** keramikorn för **hög avverkningskapacitet och lång användningstid**.

Användningsdata:

Universella slipningsarbeten med kraftfulla vinkelslipar.

Teknisk beskrivning

Formbeskrivning	konvex
skiv-Ø	125 mm
Kornstorlek	40
hål-Ø	22,23 mm
Slipmedlets beteckning	Keramik
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 125 mm

optimerad för material	INOX
optimerad för material	Stål
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Lamellslipskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
torrt	lämplig		