

PRYOR**Bokstavsstämpelsats, 27 delar Normalskrift A-Z, &, typhöjd: 1mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 085430 1 |
| GTIN | 5022044003842 |
| Artikelklass | 08W |

Beskrivning**Utförande:**

Av seghårt stål med mycket exakt maskingravyr och djupbegränsning; exakt centrerade. Kalibrerat, genomhärdat skaft. Seghårdad skalle för hög arbets säkerhet. Förpackade i plastlåda.

Högeffektiv precisionsstämpel, kemiskt förnicklad, högsta livslängd.

Normalskrift, dvs. det stämplade tecknet kan direktavläsas i arbetsstycket.

Användningsdata:

För signering av material med en **hållfasthet på upp till 1200 N/mm²**.

Reservdel:

Enstaka sifferstämplar under nr 085411 strl. teckenhöjd/siffra, t.ex. nr 085411 strl. 3/1.

Enstaka bokstavsstämplar under nr 085431 strl. teckenhöjd/tecken, t.ex. nr 085431 strl. 3/A.

OBS!:

På begäran levereras andra hand- och maskinstämplor av alla slag, t.ex. stämplor med logotyper enligt förlaga.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------|---------|
| totallängd | 63,5 mm |
| typhöjd | 1 mm |
| skafttjocklek | 6,35 |

Produktslag

Handslagstempel

Tillbehör

Slagstämplars hållare Typ GRIP

085475 GRIP