

ejendals

Handske, par Tegera® 8814 Infinity, Handskstorlek: 7



Beställningsdata

Ordernummer	094559 7
GTIN	7340118324753
Artikelklass	04R

Beskrivning

Utförande:

Tegera® 8814 Infinity. Den mjuka och tunna skärskyddshandsken lämpar sig mycket bra i områden med pekskärm. Den är **silikonfri** och ger **värmeskydd upp till 100°C**. Genom den högsta skärskyddsnivån (**Cut F**) kan den användas för torra och lätt oljiga arbeten med extremt hög skärskaderisk. Dermatologiskt testad och godkänd för hantering av livsmedel.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Innehåll	6
Handskegenskap	Lämplig för pekskärm
Handskegenskap	Livsmedelscertifierad
Handskegenskap	Silikonfri
Stickningsteknik	13G

Kläder standard	Oeko-Tex standard 100
EN 388	4X43F
EN 407	X1XXXX
Hållarmaterial	Basaltfibrer, stålfibrer, nylon, Spandex
Beläggning	Nitrilskum/vattenbaserad PU
Beläggningssvariant	Handflata
användningsområde	Heavy Duty
användningsområde	Allround
Färg	grå/svart
Norm	EN 407
Kontaktvärme upp till	100 °C
Användningsdata	Flergångs
Skärskyddsklass	F
Produktslag	Genomskärningsskyddade handskar