

ejendals

Handske, par Tegera® 8801 Infinity, Handskstorlek: 10



Beställningsdata

Ordernummer	094362 10
GTIN	7340118318646
Artikelklass	04R

Beskrivning

Utförande:

Tegera® 8801 Infinity. Universalhandske i Infinity-serien med utomordentlig beröringskänsla och god greppförmåga. Extra tunn med beläggning av nitrilskumplast och vattenbaserad polyuretan, lämplig för torra och lätt fuktiga arbetsområden. Med olje- och fettbeständig handflata. Beständig mot **kontaktvärme på upp till 100 °C.**

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

EN 407

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Skyddskategori	Kategori II
Handskslag	Universalhandskar
Innehåll	6
Handskegenskap	Livsmedelscertifierad

EN 388	4121X
EN 407	X1XXXX
Hållarmaterial	Nylon-spandex
Beläggning	Nitrilskum
Beläggningsvariant	Handflata
användningsområde	Precision
Färg	svart / gul
Stickningsteknik	15G
Norm	EN 407
Kontaktvärme upp till	100 °C
Användningsdata	Flergångs
Produktslag	Universalhandskar