

ejendals

Handske, par Tegera® 8801 Infinity, Handskstorlek: 9



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 094362 9 |
| GTIN | 7340118318691 |
| Artikelklass | 04R |

Beskrivning

Utförande:

Tegera® 8801 Infinity. Universalhandske i Infinity-serien med utomordentlig beröringskänsla och god greppförmåga. Extra tunn med beläggning av nitrilskumplast och vattenbaserad polyuretan, lämplig för torra och lätt fuktiga arbetsområden. Med olje- och fettbeständig handflata. Beständig mot **kontaktvärme på upp till 100 °C.**

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

EN 407

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------|-----------------------|
| Skyddskategori | Kategori II |
| Handskslag | Universalhandskar |
| Innehåll | 6 |
| Handskegenskap | Livsmedelscertifierad |

| | |
|-----------------------|-------------------|
| EN 388 | 4121X |
| EN 407 | X1XXXX |
| Hållarmaterial | Nylon-spandex |
| Beläggning | Nitrilskum |
| Beläggningsvariant | Handflata |
| användningsområde | Precision |
| Färg | svart / gul |
| Stickningsteknik | 15G |
| Norm | EN 407 |
| Kontaktvärme upp till | 100 °C |
| Användningsdata | Flergångs |
| Produktslag | Universalhandskar |