

Garant**Lamellslipskiva M14 Filt (A) / duk (A), Ø 125 mm×20 mm, Kornstorlek: 80CRS**

Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 566352 80CRS |
| GTIN | 4062406276782 |
| Artikelklass | 51M |

Beskrivning

Utförande:

Solfjädersformigt anordnade lameller kring verktygets axel. **M14 direktfäste**. Extremt flexibel.

Kombination av **slipduk (A)** och **filt (A)**.

Användningsdata:

För finslipningsarbeten på välvda ytor.

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Kornstorlek | 80 |
| Slipmedel | Normalkorund (A) |
| Slipmedlets beteckning | A |
| Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % |
| skiv-Ø | 125 mm |
| skivbredd | 20 mm |

| | |
|---------------------------|----------------|
| Produktnamnsattribut | Ø 125 mm×20 mm |
| Gänga | M14 |
| optimerad för material | Stål |
| optimerad för material | INOX |
| maximal periferihastighet | 30 m/s |
| Produktslag | Lamellsliphjul |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Alu Mg | lämplig | | |
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 55 HRC | lämplig | | |
| Stål < 60 HRC | mindre lämplig | | |
| INOX | lämplig | | |
| Ti | mindre lämplig | | |
| GG(G) | lämplig | | |
| CuZn | lämplig | | |
| Plast, glasfiberarmerad plast | lämplig | | |
| Trä | lämplig | | |
| Lacker | mindre lämplig | | |
| torrt | lämplig | | |