

Garant**Lamellslipskiva M14 Filt (A) / duk (A), Ø 125 mm×20 mm, Kornstorlek: 150FINE**

Beställningsdata

Ordernummer	566352 150FINE
GTIN	4062406276836
Artikelklass	51M

Beskrivning

Utförande:

Solfjädersformigt anordnade lameller kring verktygets axel. **M14 direktfäste**. Extremt flexibel.

Kombination av **slipduk (A)** och **filt (A)**.

Användningsdata:

För finslipningsarbeten på välvda ytor.

Teknisk beskrivning

Kornstorlek	150
Slipmedel	Normalkorund (A)
Slipmedlets beteckning	A
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
skiv-Ø	125 mm
skivbredd	20 mm

Produktnamnsattribut	Ø 125 mm×20 mm
Gänga	M14
optimerad för material	Stål
optimerad för material	INOX
maximal periferihastighet	30 m/s
Produktslag	Lamellsliphjul

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Lacker	mindre lämplig		
torrt	lämplig		